

Rollatorbox XL mit Bodenplatte | Anthrazit (RAL 7016) | Hängeschloss Vorrichtung | Anthrazit (RAL 7016)

Die Rollatorbox aus hochwertigem Stahl eignet sich ideal als Unterstand für Ihren Rollator. So bleibt Ihre Gehhilfe stets trocken und sicher verschlossen.

Artikelnummer DB-79115-70125



Produktbeschreibung

Rollatorbox XL mit Bodenplatte

Die Rollatorbox XL ermöglicht Ihnen die sichere und komfortable Unterbringung Ihres Rollators im Außenbereich. Ihr Rollator bleibt stets trocken, kann vor Diebstahl geschützt werden und muss nicht mehr umständlich durch enge Hausflure bugsiert werden.

Gegenüber der Standard-Variante bietet die Rollatorbox XL ein großzügiger geschnittenes Innenmaß. Dadurch ist diese Rollatorgarage ideal für die Unterbringung größerer oder zusätzlicher Gerätschaften geeignet. Der zusätzliche Platz sorgt für eine komfortablere Handhabung.

Produktmerkmale

- ✓ **Witterungsbeständiger Unterstand für Ihren Rollator**
- ✓ **Schützt** Ihren **Rollator vor Regen, Diebstahl** und **Schäden**
- ✓ Hochwertige Qualität "**Made in Germany**"
- ✓ **Langlebig** und **robust** durch **hochwertige Pulverbeschichtung**
- ✓ **Individuelle Gestaltung** mit Ihrer **gewünschten Farbkombination**
- ✓ **Höhenverstellbare Füße** zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- ✓ **Frei wählbarer Türanschlag**

Aufbau & Lieferung

Bodenbefestigung

Die Rollatorbox ist durch entsprechende Bohrungen/Löcher zur Bodenbefestigung vorbereitet. Die Box sollte mithilfe von 2 Dübeln am Boden befestigt werden.

Hinweis: Das benötigte Material zur Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen

Die Anlieferung erfolgt per Spedition und ist innerhalb von Deutschland (Festland) versandkostenfrei. Die Rollatorbox wird frei Bordsteinkante (befahrbarer Bereich) auf Palette angeliefert. Der Liefertermin wird Ihnen vor der Zustellung vom Spediteur telefonisch mitgeteilt.

Anlieferungszustand & Montage

Die Rollatorbox wird auf einer Palette als Bausatz (zerlegt) zur einfachen Selbstmontage angeliefert. Diese Palette wird nicht zurückgenommen. Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte prüfen Sie die Rollatorbox VOR der Montage auf Kratzer und Beschädigungen! Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

Technische Daten

Material	Metall, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite	1000 mm
Höhe (vorne/hinten)	1070 mm / 980 mm
Tiefe	780 mm
Tür Einfahrmaß (HxB)	990 mm x 900 mm
Gewicht	40 kg

Alle Maße sind ca. Angaben

Material und Farben

Die Rollatorgarage ist durch Ihr hochwertiges Material sehr robust und witterungsbeständig. Die Rollatorbox wird aus korrosionsbeständigem feuerverzinktem Metall gefertigt und zusätzlich in einer Farbkombination Ihrer Wahl pulverbeschichtet. Alle Schrauben und Muttern bestehen aus rostfreiem Edelstahl.



Sie können Ihre Rollatorbox einfarbig oder zweifarbig pulverbeschichten lassen. Wählen Sie einfach die gewünschte Farbe für Dach und Korpus aus. Die Pulverbeschichtung ist sowohl bei den Standardfarben als auch den individuell gewählten Farben immer glänzend.

Zusätzlich zu unserer Standard Farbauswahl können Sie auch eine Sonderfarbe ganz nach Ihrem Wunsch auswählen. Wählen Sie aus unserer [Übersicht der RAL-Farben](#) Ihre Wunschfarbe aus. Wählen Sie in den Produktvarianten einfach die Option "Andere RAL-Farbe" und tragen Sie jeweils in das Freitextfeld über dem Warenkorb die gewünschte Farbe ein.

Hinweis: Farbauswahl unter Vorbehalt der Prüfung, ob die Farbe verfügbar ist. Perl- und Leuchttöne sind generell ausgeschlossen.

Verschlussysteme

Zur Sicherung Ihrer Rollatorbox stehen 3 verschiedene Verschlussysteme zur Auswahl:

- **Hängeschloss Vorrichtung:** standardmäßig ist die Fahrradbox mit einer Hängeschloss Vorrichtung ausgestattet. Das Hängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- **Zylinderschloss:** Die Tür ist für den Einbau eines Zylinderschlusses vorbereitet. Beim Zylinderschloss wird der entsprechende Schlüssel mitgeliefert. Die Schlossvariante kann auch nachträglich eingebaut werden, da die entsprechende Lochung in der Tür bereits vorhanden ist.
- **Stangenschloss:** Beim Stangenschloss wird der entsprechende Schlüssel mitgeliefert und die zwei Dreieckslochungen in der Tür entfallen. Für das Stangenschloss wird ein schwarzer Kunststoffgriff in der Tür eingelassen. Das Stangenschloss besitzt zwei senkrechte Stangen an der Innenseite der Tür, die durch das Abschließen jeweils nach oben und unten geschoben werden. Zudem schiebt sich beim Abschließen ein Riegel in den Türrahmen. Bei einem nachträglichen Einbau des Stangenschlosses muss die gesamte Tür ausgetauscht werden.



Produkthinweise

Produktbezeichnung: Rollatorbox XL mit Bodenplatte

Zweckgebundene Benutzung: Das Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend seiner vorgesehenen Funktion verwendet werden. Jede darüber hinausgehende oder zweckentfremdete Nutzung kann zu Gefahren führen und ist unzulässig.

Produkthinweise

Weitere Bilder



